

**Garant****Bucha com haste cilíndrica, Tipo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	341265 25
GTIN	4062406086626
Classe de artigo	31B

**Descrição****Modelo:**

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Design fino.
- Transferência de líquido de arrefecimento direcionada.

**Vantagem:**

- Utilização muito flexível graças à haste cilíndrica.
- Binários de fixação ótimos na ferramenta.

**Material fornecido:**

Inclui chave de aperto Torx com cabo em T.

**Descrição técnica**

Ø exterior	50 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta	81,9 mm
Área de aperto	1 - 16 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	92 mm
Comprimento da haste	56 mm
Comprimento total	137,9 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Concentricidade	≤ 20 µm

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min <sup>-1</sup>
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Tipo de produto	Buchas