



Dados do pedido

Número do pedido	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso LED de alta qualidade, durável e robusta em alumínio anodizado. **A mais recente tecnologia LED** com **excelente potência luminosa**.

- **Proteção que impede que role.**
- **Cobertura do botão de pressão em borracha.**

Com cabeça da lanterna **focável**.

Em diversas cores.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Descrição técnica

Fluxo luminoso nível 2	100 lm
Tipo de pilha	Micro, AAA
Zona ATEX	nenhum
Tipo de proteção IP	IP 54

Período de iluminação	4 h
Ø da cabeça	27 mm
Fluxo luminoso	250 lm
Lâmpada	Módulo LED
Cor da caixa	SILVER
Número de pilhas incluídas	3
Período de iluminação 2	12 h
Função de lanterna de bolso	Foco
Comprimento total	143 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Suporte da bateria Modelo 3AAA	081506 3AAA
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3