



## Dados do pedido

Número do pedido	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

**COLOUR MATCH.** LED especial com elevado valor CRI para uma **reprodução de cores perfeita** e uma vida útil do LED extremamente longa. Perfeitamente adequado para todos os trabalhos de pintura, polimento, limpeza e preparação. Projetado para o uso em oficinas de pintura. **Lente de vidro substituível** e resistente a todos os tipos de solventes, mesmo com limpeza diária.

**MINIMATCH.** Com uma função 2 COLOUR LIGHT. Isto permite escolher entre duas temperaturas de cor, dependendo da tarefa de trabalho. Luz quente (4500 K) para superfícies brilhantes e luz fria (6500 K) para superfícies escuras.

Lanterna de trabalho manual com bateria recarregável à prova de pó e estanque à água. Com um gancho rotativo robusto e um ímã forte incorporado. Cabeça da lanterna flexível (rotativa em 180°).

### Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
-----------------	--------------

Cor da luz	branco morno
Cor da luz	branco frio
Cor da luz	cor verdadeira
Fluxo luminoso	200 lm
Tensão da bateria	3,7 V
Capacidade da bateria	1,6 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Temperatura da cor	4500 - 6500 K
Valor CRI	96
Tipo de proteção IP	IP 65
Largura total	60 mm
Período de iluminação	2 h
Comprimento total	156 mm
Peso	190 g
Zona ATEX	nenhum
Tipo de produto	Lanterna de trabalho