

**Bucha autorroscante, Tipo: 10/12****Dados do pedido**

Número do pedido	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Classe de artigo	32W

Descrição**Modelo:**

Design simples e leve.

Com cone para mandril DIN 238

Utilização:

Principalmente para perfuradoras manuais.

Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342887 ou diretamente no fuso da máquina.

Descrição técnica

Área de aperto	0 - 10 mm
Ø máximo do cone para mandril	12,065 mm
Cone para mandril	B 12
Ø exterior	34,3 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	79,4 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave