

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Largura de incisão w	1,5 mm
$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	6 mm
Desvio central L_3	10,5 mm
Parafuso	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\text{min.}}$	19 mm
Projeção L_1 dos suportes recuados	30 mm
Comprimento total L	180 mm
\varnothing haste D_s	16 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 12	279815 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15