

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Comprimento total L	180 mm
$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	6 mm
Projeção L_1 dos suportes recuados	30 mm
Largura de incisão w	1,5 mm
Parafuso	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Desvio central L_3	10,5 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	19 mm
\varnothing haste D_5	16 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 12	279815 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15