

Mandril rotativo de barra em cunha ROTA-S 2.0 com cone curto e maxilas de base e de topo duro, DIN 702-3, Tipo/alojamento do cone curto: 250/8



Dados do pedido

Número do pedido	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Classe de artigo	33U

Descrição

Modelo:

- **Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.**
- **Longa vida útil com máxima precisão.**
- **Sistema de caixa de proteção modular.**
- **Tempos de configuração mais curtos.**
- **Corpo do mandril endurecido até Ø 315 mm.**
- **Grande através do buraco (dimensão EI).**
- **Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.**
- **Mordente de base compatível com o sistema de alimentação "F" e sistema "Duro".**
- **Fixação flexível de peças pequenas e grandes.**
- **Fixação de alta precisão do Ø interior inferior.**

Utilização:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

Material fornecido:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.
Inclui 1 jogo de mordentes de base e superiores duros.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 313200 – 313350.

Descrição técnica

Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior	10 - 250 mm
n.º máximo de rotações	4200 r,p,m,
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior	92 - 252 mm
Peso	33,9 kg
Número de pinos roscados	4
Curso de fixação por mordente S	7,7 mm
Passagem E	62 mm
Ø exterior A	256 mm
Tipo	250
Tamanho dos pinos roscados	M16
Ø do cone de centragem B	139,735 mm
Alojamento do cone curto	8
Chave para sextavado interior K	16 mm
Série	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mandril de barra em cunha

Acessórios

Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 250	313210 250
Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado reto para tipo de mandril 250	313207 250

Conjunto de mordentes de base 3 peçasedentado oblíquo para tipo de mandril 250	313205 250
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 250	313250 250
Conjunto de mordentes de base 3 peçasedentado oblíquo para tipo de mandril 250	313200 250