

## Mandril rotativo de barra em cunha ROTA-S 2.0 com cone curto e maxilas de base e de topo duro, DIN 702-3, Tipo/alojamento do cone curto: 200/6



### Dados do pedido

Número do pedido	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Classe de artigo	33U

### Descrição

#### Modelo:

- **Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.**
- **Longa vida útil com máxima precisão.**
- **Sistema de caixa de proteção modular.**
- **Tempos de configuração mais curtos.**
- **Corpo do mandril endurecido até Ø 315 mm.**
- **Grande através do buraco (dimensão EI).**
- **Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.**
- **Mordente de base compatível com o sistema de alimentação "F" e sistema "Duro".**
- **Fixação flexível de peças pequenas e grandes.**
- **Fixação de alta precisão do Ø interior inferior.**

#### Utilização:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

#### Material fornecido:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.  
Inclui 1 jogo de mordentes de base e superiores duros.

**Acessórios especiais:**

**Para os mordentes sobresselentes e adicionais,** ver n.º 313200 – 313350.

## Descrição técnica

Passagem E	52 mm
Número de pinos roscados	4
Peso	18,6 kg
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior	72 - 224 mm
Ø exterior A	206 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior	8 - 208 mm
Ø do cone de centragem B	106,39 mm
n.º máximo de rotações	4800 r,p,m,
Curso de fixação por mordente S	7 mm
Tipo	200
Tamanho dos pinos roscados	M12
Alojamento do cone curto	6
Chave para sextavado interior K	12 mm
Série	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto	Mandril de barra em cunha

## Acessórios

Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 200	313250 200
Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado oblíquo para tipo de mandril 200	313205 200

Conjunto de mordentes de base 3 peçudentado reto para tipo de mandril 200	313207 200
Conjunto de mordentes superiores duros 3 peças para tipo de mandril 200	313210 200
Conjunto de mordentes de base 3 peçudentado oblíquo para tipo de mandril 200	313200 200