

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 274074 144/200 |
| GTIN             | 4062406094898  |
| Classe de artigo | 21U            |

## Descrição

**Modelo:**

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

**Utilização:**

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274004 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274003 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$  na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

## Descrição técnica

|  |                    |
|--|--------------------|
| $\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$        | 200 mm             |
| $\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$        | 144 mm             |
| profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 50 mm              |
| Tipo de inserto                                | direita            |
| Chave de sistema                               | sim                |
| Largura de incisão $w$                         | 8 mm               |
| Tipo de produto                                | Suporte de lâminas |

