

Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 070204 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NL



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265948 NL |
| GTIN | 4062406096045 |
| Classe de artigo | 21L |

Descrição

Versão:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara comprida.

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------|
| Óleo de corte | MKD |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 150 - 1600 m/min |
| Modelo das arestas de corte | NL |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Avanço f | 0,005 - 0,1 mm/U |

| | |
|--|--|
| Tipo | MKD |
| Condição de corte | contínuo |
| Profundidade de corte a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Revestimento | sem revestimento |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGW 070204 FN |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Atributo do nome do produto | MKD |
| Possibilidade de reafiamto | sim |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |