

## Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 070208 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NS



### Dados do pedido

Número do pedido	265952 NS
GTIN	4062406096083
Classe de artigo	21L

### Descrição

**Versão:**

**MKD** – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

**Utilização:**

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

**Recomendação:**

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

### Descrição técnica

Óleo de corte	MKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Tipo	MKD
Modelo das arestas de corte	NS

Avanço f	0,005 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 1400 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGW 070208 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamto	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar