

## Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 070208 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NL



### Dados do pedido

Número do pedido	265952 NL
GTIN	4062406096076
Classe de artigo	21L

### Descrição

**Versão:**

**MKD** – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara comprida.

**Utilização:**

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

**Recomendação:**

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

### Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Modelo das arestas de corte	NL
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	MKD
Avanço f	0,005 - 0,1 mm/U

Profundidade de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 1600 m/min
Tipo	MKD
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGW 070208 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamto	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar