

Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 070204 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NS



Dados do pedido

Número do pedido	265948 NS
GTIN	4062406096052
Classe de artigo	21L

Descrição

Versão:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Modelo das arestas de corte	NS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 1400 m/min
Óleo de corte	MKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Avanço f	0,005 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Tipo	MKD
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGW 070204 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamiento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear