

Pastilha de corte reversível por torneamento DCGW 11T308 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NL



Dados do pedido

Número do pedido	265968 NL
GTIN	4062406096137
Classe de artigo	21L

Descrição

Versão:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para metais não ferrosos de apara comprida.

Utilização:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendação:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descrição técnica

Avanço f	0,005 - 0,1 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,01 - 0,2 mm
Modelo das arestas de corte	NL
Óleo de corte	MKD
Condição de corte	contínuo

Tipo	MKD
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 1600 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGW 11T308 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamto	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar