

## Pastilha de corte reversível por torneamento VCGW 160412 FN, MKD, Modelo das arestas de corte: NS



### Dados do pedido

Número do pedido	266004 NS
GTIN	4062406096328
Classe de artigo	21L

### Descrição

**Versão:**

**MKD** – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser. Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

**Utilização:**

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

**Recomendação:**

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

### Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Avanço $f$	0,005 - 0,04 mm/U
Óleo de corte	MKD
Modelo das arestas de corte	NS

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 1400 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	MKD
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGW 160412 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	MKD
Possibilidade de reafiamiento	sim
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar