



## Dados do pedido

Número do pedido	094723 7
GTIN	
Classe de artigo	04P

## Descrição técnica

Espessura da parede	0,12 mm
Tamanho das luvas	7
Tempo de permeação com ciclohexano 99%	>480 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99%	<10 min
Tempo de permeação com etanol 95%	10-30 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	60-120 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50%	>480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50%	>480 min
Série	TouchNTuff®
Tipo de luvas	Luva descartável
Categoria de proteção	Categoria III
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem látex

Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
EN 374	Tipo B (JKPT)
Resistência a produtos químicos	JKPT
Material	Nitrilo
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte	Nitrilo
Revestimento	Nitrilo
Espessura	0,13 mm
Comprimento	245 mm
Índice	100
Peso	3,5 g
Cor	cinzento
âmbito	Precisão
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável