

## Ficha de dados



### Par de luvas HyFlex® 11-423, Tamanho das luvas: 8



### Dados do pedido

Número do pedido	094471 8
GTIN	10076490053441
Classe de artigo	04P

### Descrição

#### Versão:

HyFlex® 11-423. Revestimento de nitrilo de PU à base de água. Sem silicone e DMF. Resistente ao calor até 100 °C. Particularmente adequado para cortar peças secas ou humedecidas de óleo.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

### Descrição técnica

Aderência com óleo	bom
Boa aderência em molhado	bom
Sem DMF	sim
EN 388 Resistência à perfuração	2
Tamanho das luvas	8

## Ficha de dados

Forma de ajuste	muito bom
Material do revestimento	PU/Nitrilo
sem silicone	sim
Proteção térmica	Resistente até 100 °C
Sensibilidade tátil	bom
EN 388 Resistência à abrasão	4
EN 388 Resistência ao rasgamento	3
EN 388 Resistência ao corte	3
Capacidade de respiração	bom
Série	HyFlex®
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Tecnologia de tricotagem	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
material de suporte	INTERCEPT™
Revestimento	PU/Nitrilo
Material	PU/Nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	cinzento/lima
Norma	EN 407
Peso	30 g
Comprimento	225 mm

## Ficha de dados

Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte