



### Carro de arrumação com laços, Tipo: 12



### Dados do pedido

Número do pedido	918601 12
GTIN	4062406098070
Classe de artigo	91P

### Descrição

#### Versão:

**Moldura e estrutura** de tubo de aço retangular com base de chapa de aço. Ranhuras de suspensão nos lados dianteiro e traseiro (grelha de 50 mm) para o alojamento de prateleiras, calhas multifunções, etc. de tamanho de 1000 mm. **Casquilhos roscados** no interior da estrutura para a montagem de chapas perfuradas. **4 rodas orientáveis** (2 com travão de immobilização, Ø 125 mm) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos e um punho de empurrar grande com revestimento de Haptoprene bicomponente garantem um manuseamento seguro.

#### Utilização:

Pode ser equipado com prateleiras de armazenamento, réguas para recipientes, suportes de desenhos, calha Multifix, travessas e painéis perfurados do tam. 1000.

#### Material fornecido:

1x 918590 tam. 1700 carro de material,  
1x 918603 tam. 950 travessa,  
6x 918604 tam. 75 gancho adicional de 75 mm,  
6x 918604 tam. 150 gancho adicional de 150 mm.

#### Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

## Ficha de dados

### Descrição técnica

Peso	40 kg
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura	1100 mm
Sistema de engate	50 mm
Material das rodas	revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios
capacidade de carga máxima	200 kg
Ø da roda	125 mm
Largura sem punho	1000 mm
Profundidade	700 mm
Largura útil	920 mm
Tipo	1700/12
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
Altura útil	1370 mm
Altura	1700 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Carro de arrumação com laços

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/918601-12>