

**Marcador de pintura 750, Cor da letra: R****Dados do pedido**

Número do pedido	085167 R
GTIN	4004764018512
Classe de artigo	08W

Descrição**Versão:**

Tinta inodora, ponta redonda. Resistente aos raios UV e à água.

Para marcações de 2 - 4 mm de largura.

Utilização:

Marcações altamente opacas em superfícies escuras e lisas com tinta resistente a solventes e ao calor. Resistente ao calor até 400 °C (branco até 1000 °C).

Para marcação, mesmo em superfícies escuras e limpas.

Descrição técnica

largura mínima do traço	2 mm
de secagem rápida	sim
à prova de água	sim
Cor da caneta	vermelho
resistente a raios UV	sim
largura máxima do traço	4 mm
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Marcação de substância perigosa	GHS09: Ambiente
Marcação de substância perigosa	GHS08: Perigo para a saúde
Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Designação do fabricante	Marcador de pintura 750
Tipo de produto	Marcador de pintura

