

## Jogo de brocas espiral HSS-Co8 n° 114550 como jogo de recarga, TiAlN, Tipo: 1-13KB



### Dados do pedido

Número do pedido	115375 1-13KB
GTIN	4062406098155
Classe de artigo	11B

### Descrição

#### Versão:

Composto por brocas espirais DIN 338.

Para uma **resistência térmica extremamente elevada, muito robusta** graças ao **núcleo estável**.

Com ponta em bico de forma C.

### Descrição técnica

Haste	Haste cilíndrica
Número de brocas	29
Ø do furo central	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Área da broca	1 - 13 mm
Broca crescente	0,5 mm
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	135 grau
Ângulo espiral	35 grau
Refrigeração interior	não

Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

### Acessórios

Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 2	114550 2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 2,5	114550 2,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 7,5	114550 7,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 7	114550 7
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 5,5	114550 5,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3,3	114550 3,3
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 5	114550 5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6	114550 6
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4,5	114550 4,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3,5	114550 3,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 8,5	114550 8,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10,5	114550 10,5

Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3	114550 3
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6,8	114550 6,8
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10	114550 10
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 12	114550 12
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4	114550 4
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 11	114550 11
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6,5	114550 6,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4,2	114550 4,2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10,2	114550 10,2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 8	114550 8
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 9,5	114550 9,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 12,5	114550 12,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 1	114550 1
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 11,5	114550 11,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 13	114550 13
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 9	114550 9
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 1,5	114550 1,5