

Pastilha de punção neutro, HB9140, Largura de incisão w: 4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	275003 4
GTIN	4062406098346
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com flancos retificados.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274010 – 274026.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Revestimento	TiAlN ²
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,09 mm/U
Largura de incisão w	4 mm
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		