

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	7 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Largura do pescoço L ₄	8,4 mm
Desvio central L ₃	6,4 mm
Código ISO do suporte	A0810H SDQCR/L07
Comprimento total L	100 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Comprimento da cabeça L ₁	22,4 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8