

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A1012K SDQCR/L07
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	27,5 mm
Largura do pescoço L_4	10,7 mm
Desvio central L_3	9 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Profundidade útil T	4 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8