

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	39,5 mm
Código ISO do suporte	A1216M SDQCR/L07
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	19,5 mm
Desvio central L_3	11 mm
Largura do pescoço L_4	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Altura de fixação L_2	15 mm
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8