

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	212574 ST1400
GTIN	4062406099190
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

- **Pastilha reversível com geometria Wiper melhorada para um processamento eficiente na construção de matrizes e moldes.**
- **É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.**
- **Pastilhas reversíveis de fresagem com geometria Wiper radial e axial.**

Precisão de concentricidade de $\pm 0,020$ mm.

Recomendação:

Em caso de operações de fresagem plana, reduzir Vc em 30%.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para ae 0,2 mm.

L_{wa} representa o comprimento Wiper axial.

L_{wr} representa o comprimento Wiper radial.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Raio do canto	1 mm
Espessura da placa S	3,97 mm

Código ISO da pastilha de corte reversível	CPHX 09T310 ER
Tipo	HB4015
Óleo de corte	HM
Comprimento do Wiper axial	1 mm
Comprimento do Wiper radial	2 mm
Raio de corte R_1	1 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar