

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
0810/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento da cabeça L_1	22,4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Largura do pescoço L_4	8,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	A0810H SDQCR/L07
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Desvio central L_3	6,4 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8