

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
1012/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	125 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Código ISO do suporte	A1012K SDQCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	10,7 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	15,5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27,5 mm
Profundidade útil T	4 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8