


## PRYOR



### Dados do pedido

Número do pedido	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Classe de artigo	08W

### Descrição

**Modelo:**

Ferramenta de gravação de alta precisão para a identificação rápida e eficiente com **múltiplas letras e números ao mesmo tempo**.

**Utilização:**

Para a marcação de materiais (p. ex. placas de características, ferramentas, peças de máquinas, etc.) com uma **resistência de até 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Material fornecido:**

100 tipos de punções  
12 distanciadores (altura da letra 5 mm: 6 unidades)  
1 pinça  
1 chave sextavada  
1 suporte  
em caixa de plástico.

**Peça sobresselente:**

Os tipos individuais podem ser encomendados sob o n.º 085481 com a especificação da altura/ tipo de letra pretendidos (p. ex. n.º 085481 tam. 3/E).

### Descrição técnica

Número de tipos de punção utilizáveis	12
---------------------------------------	----

Largura tipos de punção	1,6 mm
Altura da letra	1,5 mm
Comprimento do suporte do punção	20 mm
Altura tipos de punção	3,2 mm
Comprimento tipos de punção	15,87 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

## Acessórios

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/&	085481 1,5/&
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/A	085481 1,5/A
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/V	085481 1,5/V
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/LEER	085481 1,5/LEER
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/3	085481 1,5/3
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/F	085481 1,5/F
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/-	085481 1,5/-
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/0	085481 1,5/0
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/U	085481 1,5/U
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/1	085481 1,5/1
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/M	085481 1,5/M
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/K	085481 1,5/K

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/C	085481 1,5/C
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/4	085481 1,5/4
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/2	085481 1,5/2
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/X	085481 1,5/X
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/Q	085481 1,5/Q
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/J	085481 1,5/J
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/Z	085481 1,5/Z
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/,	085481 1,5/,
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/D	085481 1,5/D
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/5	085481 1,5/5
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/R	085481 1,5/R
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/N	085481 1,5/N
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/6	085481 1,5/6
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5//	085481 1,5//
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/P	085481 1,5/P
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/T	085481 1,5/T
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 1,5/9	085481 1,5/9
	085481 1,5/I

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/I

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/+

085481 1,5/+

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/H

085481 1,5/H

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/8

085481 1,5/8

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/W

085481 1,5/W

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/S

085481 1,5/S

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/Y

085481 1,5/Y

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/7

085481 1,5/7

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/O

085481 1,5/O

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/L

085481 1,5/L

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/E

085481 1,5/E

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/B

085481 1,5/B

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/.

085481 1,5/.

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480  
Altura da letra/caractere 1,5/G

085481 1,5/G