



Suporte do pêndulo regulável canelado, rosca externa, Rosca M: M8



Dados do pedido

Número do pedido	370066 M8
GTIN	2050001961952
Classe de artigo	37K

Descrição

Modelo:

Esfera de aço para rolamentos de esferas.

- **Corpo feito de aço temperado e fosfatado.**
- **Esfera protegida contra torção.**

Utilização:

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

Instrução:

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

Descrição técnica

Comprimento 1	11,6 mm
Ø exterior D ₁	5,8 mm
Comprimento do colar L ₂	25 mm
capacidade de carga máxima (estática)	8 kN
Rosca M	M8
Tamanho da chave SW	13 mm
Tipo de produto	Apoio pendular

