



Ganchos de fixação à terra M12, Tipo: 7



Dados do pedido

Número do pedido	370073 7
GTIN	2050001962003
Classe de artigo	37K

Descrição

Utilização:

Para fixação de peças de trabalho que pouparam espaço.
Para maiores forças de aperto e mais estabilidade.

Descrição técnica

binário máximo	58,8 Nm
Tipo	7
Altura H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Comprimento 1	40 mm
F _{máx.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Tipo de produto	Gancho de aperto

