

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E20S SVUBR/L 11
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L ₂	18 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L ₃	13 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20,5 mm
Ø haste D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar