

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	93 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	200 mm
Código ISO do suporte	E16R SVUBR/L 11
Comprimento da cabeça L_1	16,5 mm
Desvio central L_3	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	21 mm
Tamanho da placa	11 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar