

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E16R SVUBR/L 11
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Altura de fixação L ₂	15 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Comprimento da cabeça L ₁	16,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	21 mm
Comprimento total L	200 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar