

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	23 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Desvio central L_3	17 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Comprimento total L	250 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31,5 mm
Código ISO do suporte	E25S SVUBR/L 11
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar