

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	13 mm
Código ISO do suporte	E10K SVJCR/L07
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Largura do pescoço L ₄	6,3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento da cabeça L ₁	18 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Desvio central L ₃	1,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø haste D ₅	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar