

Garant

Barra de mandril de MD E.. SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	5 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Código ISO do suporte	E08F SVJCR/L05
Desvio central L ₃	3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Altura de fixação L ₂	7,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	8 mm
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Ø haste D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar