

Garant

Barra de mandril de MD E.. SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	200 mm
Desvio central L_3	2 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Comprimento da cabeça L_1	31,4 mm
Código ISO do suporte	E16R SVJCR/L11
Largura do pescoço L_4	9,5 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar