

**Mandril de superfície Forma AD, BT 40 curto, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302607 6
GTIN	4062406100728
Classe de artigo	32A

**Descrição****Versão:**

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

**Descrição técnica**

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D <sub>1</sub>	6 mm
Projeção medida A	50 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	BT 40 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	AD

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6	309900 6