

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	23 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L ₁	23 mm
Desvio central L ₃	17 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	31,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Código ISO do suporte	E25S SVUCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	250 mm
Ø haste D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar