

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	93 grau
Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L_3	13 mm
Código ISO do suporte	E20S SVUCR/L11
Altura de fixação L_2	18 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento total L	250 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar