

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261329 25/11 |
| GTIN | 4062406100841 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Comprimento da cabeça L_1 | 23 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Comprimento total L | 250 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1103.. |
| Código ISO do suporte | E25S SVUCR/L11 |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Desvio central L_3 | 17 mm |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 31,5 mm |
| Altura de fixação L_2 | 23 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Ø haste D_s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 8xD |
| Óleo de corte | HM |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |

Tipo de produto

Barra de mandrilar