

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Desvio central L_3	13 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Código ISO do suporte	E20S SVUCR/L11
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar