

**Garant****Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça $L_1$	16,5 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	21 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Comprimento total L	200 mm
Desvio central $L_3$	11 mm
Código ISO do suporte	E16R SVUCR/L11
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar