

**Cone de fixação plano Forma AD, BT 50 curto, Ø de fixação D1: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302657 6
GTIN	4062406100803
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	63 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	BT 50 curto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302657-6>