

**Paquímetro digital IP67 com medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412731 150
GTIN	4059192002428
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo, à prova de água. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Leitura comutável	mm/polegada
Norma	ISO 13385
Calibração	A1
Medidor de profundidade disponível	sim
medidor de profundidade	Ø 1,6
Comprimento do bico	40 mm
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada

Ficha de dados

Faixa de medição	0 - 150 mm
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412731-150>