

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho móvel, aberta à esquerda, porta e gaveta à direita, altura 950 mm, Placa multiplex de faia, 20x20G, Comprimento da placa: 1250



Dados do pedido

Número do pedido	924014 1250
GTIN	4062406101787
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial, desbloqueio individual de gavetas com uma mão e capacidade de carga de 75 kg.

Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com **revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas**, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

Caixa com porta e caixa aberta respetivamente incl. prateleira de armazenamento ajustável em altura e galvanizada.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75

Altura da porta (lado direito) mm: 525

Número de prateleiras de altura regulável (direita): 1

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7016.**

Descrição técnica

Ficha de dados

Revestimento que não deixa vestígios	sim
Largura útil da gaveta em G	20
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Número de portas	1
Número de gavetas	1
rebaixável	não
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura útil da gaveta	500 mm
Área útil da gaveta em G	20×20
Ø da roda fixa	125 mm
Espessura do tampo de trabalho	25 mm
ComfortClose	não
Ø da roda orientável	125 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1250 mm
Para-choques	não
Profundidade útil da gaveta em G	20
Peso	100,9 kg
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Série	Ready-to-go
Material do tampo de trabalho	Multiplex de faia
Largura da estrutura inferior	1100 mm
Altura útil do módulo de gavetas	625 mm
Altura	950 mm
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Material roda	Poliuretano
Pega de empurrar	não
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual

Ficha de dados

Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg
Espessura do tampo	25 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/924014-1250>