

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	924054 1250
GTIN	4062406101800
Classe de artigo	9GG

Descrição

Modelo:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial, desbloqueio individual de gavetas com uma mão e capacidade de carga de 75 kg.

Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com **revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas**, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

Equipamento:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 625

Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 200, 250

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Altura	950 mm
Largura da estrutura inferior	1100 mm

Material do tampo de trabalho	Multiplex de faixa
Ø da roda orientável	125 mm
ComfortClose	não
Profundidade útil da gaveta em G	20
Pega de empurrar	não
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	4
Espessura do tampo de trabalho	25 mm
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Altura útil do módulo de gavetas	625 mm
Ø da roda fixa	125 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1250 mm
Para-choques	não
Número de portas	1
Largura útil da gaveta em G	20
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Peso	139,4 kg
Material roda	Poliuretano
Série	Ready-to-go
Área útil da gaveta em G	20×20
Largura útil da gaveta	500 mm
rebaixável	não
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	400 kg

Espessura do tampo	25 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20x20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho móvel

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Altura frontal das gavetas 100	927805 100
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Altura frontal das gavetas 200	927805 200
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Altura frontal das gavetas 250	927805 250
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Altura frontal das gavetas 75	927805 75