

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273670 3 |
| GTIN | 4045197719379 |
| Classe de artigo | 21J |

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Largura de incisão w | 3 mm |
| Tolerância da largura de incisão w | $\pm 0,03$ mm |
| Avanço f | 0,07 - 0,2 mm/U |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Aplicação principal | P |
| Aplicação secundária | M |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | HB7020 |
| Raio do canto R | 0,3 mm |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |