

Inserto para ponto de torno rotativo, Tipo: 4



Dados do pedido

Número do pedido	320625 4
GTIN	4045197719713
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

- **Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.**
- **Totalmente temperado e retificado.**
- **Substituição rápida e económica em caso de desgaste.**

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.

Descrição técnica

Ø pequeno da ponta D_1	13 mm
Comprimento útil L_1	23 mm
Ø da haste d	12 mm
Ø exterior D	28 mm
Ângulo da ponta	60 grau
Tamanho da chave	17 mm

adequado para o código de cor

K12

Tipo de produto

Ponta de centragem