


Garant

Pastilha de corte reversível por fresagem de 20 mm Ø, para fresa de cópia, truncado cónico



Dados do pedido

Número do pedido	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Classe de artigo	21A

Descrição

Versão:

- Precisão de raio, concentricidade e troca: $\pm 0,015$ mm.**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Tipo	HB4015
#Raio do canto	2 mm
Material de corte	HM
Raio Wiper axial	20 mm
Raio Wiper radial	40 mm
Raio de corte R_1	2 mm
Comprimento da lâmina L_c	10 mm

Ficha de dados

Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Avanço f_z em aço < 60 HRC	0,1 mm
Número de trocas/cortes	1
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar